

Garant
VCGT 110301 FN, PKD, Modelul muchiilor așchietoare: N

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 265872 N |
| GTIN | 4045197644275 |
| Clasa articolului | 21L |

Descriere
Execuție:

PKD – Diamant policristalin, granulație fină. Neutru, fără sfărâmător de așchii.

Aplicație:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Unghi de așchiere: 6 grad

Categorie: PKD

Modelul muchiilor așchietoare: N

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 2,5 mm

Avans f : 0,03 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Viteză de așchiere v_c pentru metale neferoase: 300 - 1500 m/min

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------|
| Rază la colț | 0,1 mm |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,1 - 2,5 mm |
| Viteză de așchiere v_c pentru G(C)RP | 150 - 600 m/min |

| | |
|--|------------------------------------|
| Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si | 300 - 2000 m/min |
| Avans f | 0,03 - 0,4 mm/rot |
| Modelul muchiilor așchietoare | N |
| Viteză de așchiere v_c pentru metale neferoase | 300 - 1500 m/min |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Categorie | PKD |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | PKD |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VCGT 110301 FN |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Caracteristici nume produs | PKD |
| Unghi de așchiere | 6 grad |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |