

**Garant****Mandrină hidraulică scurtă, model HT, SK 40, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302028 12
GTIN	4045197586933
Clasa articolului	31H

**Descriere****Execuție:**

- **Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcției optimizate.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**

**Aplicație:**

- **Pentru găurire, alezare și pentru aşchiere simplă și dificilă la frezare.**
- **Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).**
- **Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, manșoane de reducere Cod 302135 – 302187.

**Notă:**

V = Interval maxim de reglaj!

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	31 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm

Reducție recomandată	302140; 302135
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302135 5
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302135 6
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302140 3
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302135 3
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302140 6
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302135 8
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm	302135 4
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302140 4
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302140 5
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302140 8