

Garant**Mandrină hidraulică scurtă, model HT cu CCB, SK 40, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302031 12
GTIN	4045197644763
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare și pentru aşchiere simplă și dificilă la frezare.
- Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, manșoane de reducere Cod 302135 – 302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Lungime utilă L ₁	31 mm

Reducție recomandată	302140; 302135
Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Orificiu pentru canalul de răcire	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302135 5
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302140 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302140 4
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
	308760 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat
Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302135 6

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm

302135 3

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm

302140 5

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm

302140 8

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm

302135 4

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm

302140 6

308670 40M

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302135 8

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40