

**Mandrină scurtă Forma A, SK 50, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Clasa articolului	37D

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Brunat.

Livrare:

Inclusiv șurubelniță hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW6
Lungime activă dimensiune A	106,5 mm
Ø exterior D	56 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Moment de strângere maxim $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm

Tip produs

Mandrină scurtă

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 50

308740 50