



Mandrină hidraulică scurtă, subțire, forma ADB, SK 40, Ø de strângere D1: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	302032 6
GTIN	2050001653109
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.
- Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32; manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

Șuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manșoanelor de reducere sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Filet M	M5
Ø D ₂	26 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm

L ₂	29,5 mm
Greutate	1,3 kg
Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
Lungime utilă L ₁	61,5 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
	308615 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere special fără filet interioresetașat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40