

Garant**Mandrină scurtă Forma ADB, SK 50, Gama de prindere: 0,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID. Eroare maximă concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sablata cu bile de sticlă.

Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 16 mm
Lungime activă dimensiune A	106 mm
Tip constructiv	Standard
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW6
Ø exterior D	57 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Moment de strângere maxim $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurub de tragere special fără filet interioaretașat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50