

**Mandrină scurtă Forma A, SK 40, Gama de prindere: 1-13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Clasa articolului	37D

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Brunat.

Livrare:

Inclusiv șurubelniță hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	87,5 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW6
Gama de prindere	1 - 13 mm
Ø exterior D	43 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Moment de strângere maxim $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm

Tip produs

Mandrină scurtă

Accesorii

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
--	-----------

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
---	-----------

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
--	-----------

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
---	-----------

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
--	-----------

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
---	-----------

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
---	-----------

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
--	-----------

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
--	-----------

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
--	------------

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
--	-----------