

Garant**Adaptor cu fixare pe filet cu bucășă elastică ER25, Filet M × dimensiunea A:
M16X50****Date comandă**

Numărul de comandă	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Adaptat pentru:

Portscule pentru freze cu fixare pe filet.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Bucșe elastice ER Cod 308901 – 309430.

Piulițe pentru bucșele elastice ER Cod 309650; 309652.

Notă:

Prelungire resp. reducție recomandată Cod 301358; 301359.

Descriere tehnică

Ø exterior al piuliței D	35 mm
Filet M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă

Accesorii

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308960 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	308962 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309374 15
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309374 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309375 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 8	309650 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308959 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308962 4
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 16	309650 16

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309373 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Minipiulițe de strângere ER pentru șaibele de etanșare Pentru ER 16	309652 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308959 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308959 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309374 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308959 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309375 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309374 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308959 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309375 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309374 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5
	309374 6

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 25	309650 25
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309374 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309374 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309374 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309373 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309374 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	308962 11
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308962 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	308962 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309375 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309375 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308960 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309373 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309373 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309373 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 20	309650 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309373 15
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309375 12
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309430 4,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309430 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309373 5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309430 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309373 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	308962 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309373 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309373 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308959 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308962 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309374 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309373 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308959 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309430 2,8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309430 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309373 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308959 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308960 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308959 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309374 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 11	309650 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Minipiulițe de strângere ER pentru șaibele de etanșare Pentru ER 20	309652 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308959 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308962 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309373 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309430 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309430 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309374 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Minipiulițe de strângere ER pentru șaibele de etanșare Pentru ER 25	309652 25
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	308962 15
	308959 7

Bucșă elastică ERcu etanșare \varnothing nominal de strângere d 7 mm
