

**Mandrină scurtă Forma A, SK 40, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Clasa articolului	37D

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Brunat.

Livrare:

Inclusiv șurubelniță hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW6
Lungime activă dimensiune A	104,5 mm
Ø exterior D	56 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Moment de strângere maxim $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm

Tip produs

Mandrină scurtă

Accesorii

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40