



Mandrină hidraulică scurtă, grea, forma ADB, SK 50, Ø de strângere D1: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	302025 32
GTIN	4045197146076
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

- Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.
- Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	52 mm
Lungime activă dimensiune A	81 mm
Reducție recomandată	302180; 302175
Ø de prindere D_1	32 mm
Ø exterior D	72 mm

Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm	302175 16
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de strângere pentru mandrina HD Recomandat pentru SW 50	309903 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 20 mm	302175 20
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 18 mm	302180 18
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302175 12
	302175 6

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 25 mm

302180 25

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 18 mm

302175 18

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm

302175 10

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm

302180 12

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302175 8

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 20 mm

302180 20

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm

302180 16

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm

302180 8

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

302175 25

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 25 mm

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm

302175 14

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm

302180 10

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm

302180 6

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm

302180 14