

**Mandrină scurtă Forma A, SK 40, Gama de prindere: 0,5-13mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301490 0,5-13 |
| GTIN | 2050001690548 |
| Clasa articolului | 33W |

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Livrare:

Inclusiv șurubelniță hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------------------------|
| Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW6 |
| Lungime activă dimensiune A | 90 mm |
| Gama de prindere | 0,5 - 13 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Suport | SK 40 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 30 μm |
| Tip produs | Mandrină scurtă |

Accesorii

| | |
|--|---------------|
| Set de bacuri 3 buc. pentru gama de prindere 0,5-13 mm | 309701 0,5-13 |
| Pinion pentru gama de prindere 0,5-13 mm | 309702 0,5-13 |