



Mandrină hidraulică scurtă, subțire, forma AD, SK 30, Ø de strângere D1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	302030 16
GTIN	2050001653086
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Cu gaură Balluffchip.
- Posibilitate de ajustare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilă datorită folosirii bușelor intermediare.
- Presiunea lichidului de răcire de până la 80 bari.

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: Bucșă intermediară 302135 – 302180.

Șuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manșoanelor de reducere sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Ø D ₂	38 mm
Lungime utilă L ₁	71 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm

Fișă de date

Greutate	0,7 kg
L ₂	50 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Filet M	M8×1
Ø exterior D	45 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	SK 30
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/302030-16>