

Garant**Plăcuță de profilat canale cu tăiș drept, PKD, Lățime de canelare w: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273743 5
GTIN	4045197644046
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

Cu sfărâmător de așchii pentru o formare optimă a așchiilor.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	PKD
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PKD
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	650 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	650 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	650 m/min	N
CuZn	recomandat	550 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat	400 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		