

Garant**Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie, HB7020, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273725 2
GTIN	4045197578310
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,2 - 1,1 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7020
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		