

**Garant****Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7010, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273738 3
GTIN	4045197502926
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	3 mm
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Avans f	0,1 - 0,18 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	K
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	190 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		