

Garant**Plăcuță de profilat canale cu rază completă, CU7025, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273736 3
GTIN	4045197579256
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3 mm
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Avans f	0,1 - 0,18 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7025
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		