

Garant**Plăcuță de profilat canale cu rază completă, CBN825, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273746 2
GTIN	4045197643612
Clasa articolului	21H

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	CBN
Aplicația principală	H
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CBN825
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	100 m/min	H
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		