

**Garant****Plăcuță de profilat canale cu tăiș drept, CBN825, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273740 2
GTIN	4045197542465
Clasa articolului	21H

**Descriere tehnică**

Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	CBN
Aplicația principală	H
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CBN825
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 55 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	100 m/min	H
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		