

**Garant****Mandrină hidraulică scurtă, subțire, forma ADB, SK 40, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302038 25
GTIN	4045197602466
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Concentricitate  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

**Aplicație:**

Pentru găurire, alezare și finisare.

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

Șuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manșoanelor de reducere sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	55 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	28 mm

Greutate	1,6 kg
Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	61,5 mm
Filet M	M16×1
Ø exterior D	63 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
	308615 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere special fără filet interioresetașat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40