

**Garant****Plăcuță de profilat canale cu rază completă, CU7025, Lățime de canelare w: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273736 5
GTIN	4045197579270
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	5 mm
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,04$ mm
Avans f	0,12 - 0,26 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,7 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7025
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		