

Garant**Plăcuță de profilat canale pentru finisare, CU7025, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273720 4
GTIN	4045197579089
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Avans f	0,06 - 0,22 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7025
Rază la colț R	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		