

Garant**Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie, HB7215, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273727 3
GTIN	4045197502827
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Avans f	0,1 - 0,23 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,8 - 1,7 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	K
Aplicație secundară	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7215
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
GG(G)	recomandat	280 m/min	K
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		