

**Garant****Plăcuță de profilat canale pentru finisare, CU7025, Lățime de canelare w: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273720 6
GTIN	4045197579201
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,9 - 3 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7025
Rază la colț R	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		