

**HOLEX****Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subțire, forma ADB, SK 40, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302045 8      |
| GTIN               | 4045197146090 |
| Clasa articolului  | 32A           |

**Descriere****Execuție:**

- Concentricitate  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.
- Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

**Aplicație:**

Pentru găurire, alezare și finisare.

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

**Descriere tehnică**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Greutate                     | 1,3 kg  |
| Lungime utilă L <sub>1</sub> | 61,5 mm |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 8 mm    |
| Lungime activă dimensiune A  | 80,5 mm |
| Ø D <sub>2</sub>             | 28 mm   |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| L <sub>2</sub>                      | 30 mm                            |
| Filet M                             | M6                               |
| Ø exterior D                        | 49,5 mm                          |
| Interval de reglaj V                | 10 mm                            |
| Suport                              | SK 40                            |
| Normă pentru suport                 | ISO 7388-1                       |
| Forma                               | ADB                              |
| Răcire interioară                   | Da, cu max. 80 bari              |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 20000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                           |
| Strategie de așchiere               | HSC                              |
| Tip produs                          | Mandrină hidraulică              |

## Accesorii

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308625 40 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40                                         | 308740 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308806 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                                        | 308790 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                                        | 308760 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308630 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                                                   | 308610 40 |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40                                   | 308605 40  |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40                                              | 308600 40  |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40                                     | 308620 40  |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40                                              | 308635 40  |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40                          | 308615 40  |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                          | 308765 40  |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40  |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40                                              | 308660 40  |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40           | 308830 40  |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40                                     | 308650 40  |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                          | 308795 40  |
| Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40                 | 308700 40  |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                          | 308785 40  |
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M                                      | 308670 40M |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40                         | 308802 40  |
| Șurub de strângere pentru mandrina HD Recomandat pentru SW 40                                     | 309903 40  |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40                                              | 308640 40  |