

**Garant****Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7215, Lățime de canelare w: 2,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273737 2,5
GTIN	4045197578372
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	2,5 mm
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Avans f	0,08 - 0,16 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 0,7 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	K
Aplicație secundară	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7215
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
GG(G)	recomandat	280 m/min	K
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		