

**Garant****Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7215, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273737 3      |
| GTIN               | 4045197502858 |
| Clasa articolului  | 21J           |

**Descriere tehnică**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Toleranță lățime de canelare w    | ±0,03 mm           |
| Lățime de canelare w              | 3 mm               |
| Avans f                           | 0,1 - 0,18 mm/rot  |
| Adâncime de tăiere a <sub>p</sub> | 0,5 - 1,2 mm       |
| Codificare finisare / degroșare   | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei                 | Carbură            |
| Aplicația principală              | K                  |
| Aplicație secundară               | P                  |
| Condiție de tăiere                | continuă           |
| Categorie                         | HB7215             |
| Numărul de schimbări / tășuri     | 2                  |
| Profil plăcuțe amovibile          | neutru             |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

|                              | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 300 m/min            | P              |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 250 m/min            | P              |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 210 m/min            | P              |
| GG(G)                        | recomandat                  | 280 m/min            | K              |
| continuu                     | recomandat                  |                      |                |
| Umiditate maximă             | recomandat                  |                      |                |
| Uscat                        | indicat în anumite condiții |                      |                |