

HOLEX

Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subțire, forma ADB, SK 40, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	302045 12
GTIN	4045197146113
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

- Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.
- Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Filet M	M10×1
Reducție recomandată	302140; 302135
Ø D ₂	32 mm
L ₂	31,5 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm

Greutate	1,3 kg
Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
Lungime utilă L ₁	61,5 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302135 8
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302140 8
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302140 5
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
	308806 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm

302135 3

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302135 6

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm

302140 3

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm

302140 6

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

302135 4

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm

302135 5

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de strângere pentru mandrina HD Recomandat pentru SW 40

309903 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm

302140 4

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40