

**Garant****Plăcuță de profilat canale cu rază completă, PKD, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273749 4
GTIN	4045197498724
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

**Cu sfărâmător de așchii** pentru o formare optimă a așchiilor.

**Descriere tehnică**

Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	PKD
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PKD
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	650 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	650 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	650 m/min	N
CuZn	recomandat	550 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat	400 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		