

HOLEX

Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subțire, forma ADB, SK 40, Ø de strângere D1: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	302045 20
GTIN	4045197146137
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

- Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.
- Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø D ₂	42 mm
Reducție recomandată	302160; 302165; 302155; 302150
Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
Filet M	M16×1
Lungime utilă L ₁	61,5 mm

L ₂	34 mm
Greutate	1,3 kg
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302155 6
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm	302160 12
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302160 8
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm	302155 4

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302160 3
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302155 12
Șurub de strângere pentru mandrina HD Recomandat pentru SW 40	309903 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm	302155 10
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm	302160 10
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm	302155 14
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302160 5
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302155 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302160 4
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm	302155 16
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
	308820 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșare etanșat Ø de strângere D1 14 mm

302160 14

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșare etanșat Ø de strângere D1 16 mm

302160 16

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire Ø de strângere D1 5 mm

302155 5

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșare etanșat Ø de strângere D1 6 mm

302160 6

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302155 8