



## Mandrină hidraulică scurtă, subțire, forma ADB, SK 50, Ø de strângere D1: 8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302052 8
GTIN	2050001653192
Clasa articolului	33W

### Descriere

#### Execuție:

- Concentricitate  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.
- Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

#### Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

#### Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

Șuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manșoanelor de reducere sunt disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Filet M	M6
Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
L <sub>2</sub>	30 mm

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Greutate	3,3 kg
Lungime utilă L <sub>1</sub>	61,5 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
	308795 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50