

## Bucșe intermediare crestate cu etanșare etanșat, Ø 32 mm, Ø de strângere D1: 12mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302180 12     |
| GTIN               | 4019208190914 |
| Clasa articolului  | 33D           |

### Descriere

#### Execuție:

Etanșat (dop de cauciuc).

#### Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul mare de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precizie a sistemului la  $3 \times D$ ).
- Concentricitate  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pentru reducție).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

#### Accesorii opționale:

Ștergătoare cilindrice Cod 343720.

### Descriere tehnică

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ø D                          | 32 mm               |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 12 mm               |
| Ø exterior                   | 32 mm               |
| Caracteristici nume produs   | Ø 32 mm             |
| Concentricitate sistem       | 5 $\mu\text{m}$     |
| Tip produs                   | Adaptor de reducție |

