

Bucșe intermediare crestate cu etanșare etanșat, Ø 12 mm, Ø de strângere D1: 3mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302140 3 |
| GTIN | 4019208193144 |
| Clasa articolului | 33D |

Descriere

Execuție:

Etanșat (dop de cauciuc).

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul mare de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate $\pm 5 \mu\text{m}$ (precizie a sistemului la $3 \times D$).
- Concentricitate $\pm 2 \mu\text{m}$ (pentru reducție).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

Accesorii opționale:

Ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ø D | 12 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 3 mm |
| Ø exterior | 12 mm |
| Caracteristici nume produs | Ø 12 mm |
| Concentricitate sistem | 5 μm |
| Tip produs | Adaptor de reducție |

