

Garant**Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 ultrascurt, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302230 10
GTIN	4045197467652
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Model ultrascurt: pentru mai multă stabilitate și rigiditate la vibrații.

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide.

Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

Acestea determină o durabilitate mai bună a sculelor și suprafețe de calitate superioare. Fără șurub de reglare a lungimii.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Notă:

Nu este posibilă reglarea lungimii.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	65 mm
-----------------------------	-------

Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø D ₂	26 mm
Ø exterior D	33 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	SK 40 ultrascurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
	308625 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40

354225 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12