

Garant
Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 20/3mm

Date comandă

Numărul de comandă	273756 20/3
GTIN	4045197485052
Clasa articolului	21W

Descriere
Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{\max} ($5 \times$ lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striățiilor. Nu apar striății până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Adâncime de retezare t_{\max}	15 mm
Lungime cap L_1	34 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lățimea funcțională L_4	21,5 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea cozii b	20 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Șurub de strângere Tip 6

279815 6

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600