

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / de canelare w: 20/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273750 20/2
GTIN	4045197484420
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{\max}	6 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Lățimea funcțională L_4	21,5 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lungime cap L_1	33 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea cozii b	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
--	-------------

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
--	-------------

Șurub de strângere Tip 6	279815 6
--------------------------	----------

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
---	-----------

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600
--	-------------