

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / de canelare w: 25/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273750 25/6
GTIN	4045197484598
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	6 mm
Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Lățimea funcțională L_4	26,5 mm
Adâncime de retezare t_{\max}	18 mm
Lungime cap L_1	39 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea cozii b	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere Tip 7	279815 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600