



Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	302251 16
GTIN	2050001689603
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Sablata cu bile de sticlă.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	SK 40 scurt

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 40

308740 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

302410 25/16

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm

302412 32/16

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru
con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con
ISO 40M

308670 40M

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4
mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă
conică SK 40

354225 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40

308625 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm

302410 32/16

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

302412 25/16

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308760 40

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 40

308650 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40