

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w:
20/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273756 20/2
GTIN	4045197484987
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{\max} ($5 \times$ lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striaișilor. Nu apar striaișii până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	21,5 mm
Adâncime de retezare t_{\max}	10 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lungime cap L_1	33 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea cozii b	20 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 6

279815 6

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600