

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / de canelare w: 12/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273751 12/2
GTIN	4045197484604
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Lățimea funcțională L_4	12 mm
Adâncime de retezare t_{\max}	6 mm
Lungime cap L_1	30 mm
Șurub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea cozii b	12 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 4	279815 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500