

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w:
20/2,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273755 20/2,5
GTIN	4045197484833
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{\max} ($5 \times$ lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striaișilor. Nu apar striaișii până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	21,5 mm
Lățime de canelare w	2,5 mm
Lungime cap L_1	33 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Adâncime de retezare t_{\max}	12,5 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea cozii b	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Șurub de strângere Tip 6

279815 6

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600