

**Garant****Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / de canelare w: 32/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273751 32/5
GTIN	4045197531568
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională $L_4$	26,5 mm
Lățime de canelare w	5 mm
Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Adâncime de retezare $t_{\max}$	15 mm
Lungime cap $L_1$	38 mm
Lungimea totală L	170 mm
Lățimea cozii b	32 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch  
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Șurub de strângere Tip 7

279815 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600