



## Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 3mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302251 3      |
| GTIN               | 2050001689528 |
| Clasa articolului  | 33W           |

### Descriere

#### Execuție:

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Sablata cu bile de sticlă.

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

### Descriere tehnică

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Ø D <sub>2</sub>             | 10 mm       |
| Lungime activă dimensiune A  | 80 mm       |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 3 mm        |
| Ø exterior D                 | 17 mm       |
| Suport                       | SK 40 scurt |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport                 | ISO 7388-1                              |
| Forma                               | ADB                                     |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>        |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                                  |
| Strategie de așchiere               | HSC                                     |
| Strategie de așchiere               | HPC                                     |
| Tip produs                          | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

## Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Unitate de fretare compactă Tip SU1  | 354210 SU1  |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40                                | 308802 40   |
| Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40                                       | 354225 40   |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40  | 308650 40   |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40                  | 308830 40   |
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M   | 308670 40M  |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40   | 308600 40   |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/3 mm | 302410 16/3 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                                | 308625 40   |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40  | 308605 40   |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40   | 308785 40   |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40  | 308610 40   |

|  |             |
|--|-------------|
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40   | 308620 40   |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40               | 308801 40   |
| Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308630 40   |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308760 40   |
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40  | 308640 40   |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308635 40   |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308790 40   |
| Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                | 308700 40   |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40  | 308615 40   |
| Unitate de răcire Tip CU1  | 354215 CU1  |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308765 40   |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40  | 308740 40   |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 12/3 mm        | 302410 12/3 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40   |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308795 40   |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308660 40   |