



## Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302251 20
GTIN	2050001689627
Clasa articolului	33W

### Descriere

#### Execuție:

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Sablata cu bile de sticlă.

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

### Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40 scurt

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerel ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
	308605 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40

354225 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

354240 20-32

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere  
20-32 mm

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40