



Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 5mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302251 5 |
| GTIN | 2050001689542 |
| Clasa articolului | 33W |

Descriere

Execuție:

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Sablata cu bile de sticlă.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------------|
| Lungime activă dimensiune A | 80 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Ø exterior D | 22 mm |
| Suport | SK 40 scurt |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |
| Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40 | 354225 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308630 40 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/5 mm | 302410 20/5 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308650 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308615 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308802 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |

| | |
|---|-------------|
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308605 40 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308600 40 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 | 308740 40 |
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M | 308670 40M |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308700 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308625 40 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/5 mm | 302410 16/5 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308635 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308640 40 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308660 40 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308620 40 |