



Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 14mm



Date comandă

Numărul de comandă	302254 14
GTIN	2050001689726
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Sablată cu bile de sticlă.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D ₁	14 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime, cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12