

Garant
Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 12/3mm

Date comandă

Numărul de comandă	273755 12/3
GTIN	4045197484857
Clasa articolului	21W

Descriere
Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{\max} ($5 \times$ lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striaișilor. Nu apar striaișii până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{\max}	15 mm
Șurub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Lățime de canelare w	3 mm
Lățimea funcțională L_4	12 mm
Lungime cap L_1	30 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea cozii b	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 4

279815 4

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500