

**Garant****Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / de canelare w: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273751 32/3
GTIN	4045197531544
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională $L_4$	26,5 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lungime cap $L_1$	33 mm
Adâncime de rețezare $t_{\text{max}}$	9 mm
Lungimea totală L	170 mm
Lățimea cozii b	32 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurub de strângere Tip 6	279815 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600