

Garant**Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302252 20
GTIN	4045197287892
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide.
Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø exterior D	41 mm

Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	SK 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 40

308740 40

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere
12-20 mm

354240 12-20

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302416 32/20