

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / de canelare w:
32/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273751 32/6
GTIN	4045197531575
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Adâncime de retezare t_{\max}	18 mm
Lățimea funcțională L_4	26,5 mm
Lungime cap L_1	39 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Lungimea totală L	170 mm
Lățimea cozii b	32 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere Tip 7	279815 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600