


## PRYOR

Cifre și litere înlocuibile pentru poansoane, scris normal, set 0 – 9 și A – Z,  
Înălțimea scrisului: 4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085480 4
GTIN	5022044020306
Clasa articolului	08W

### Descriere

#### Execuție:

Instrument de imprimare de înaltă precizie pentru marcarea rapidă cu **mai multe litere și cifre simultan.**

#### Aplicație:

Pentru marcarea materialelor (de exemplu plăcuțe de construcție, unelte, componente de mașină etc.) cu o **rezistență de până la 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Livrare:

100 tipuri de poansoane  
12 distanțiere (înălțimea scrisului 5 mm: 6 bucăți)  
1 pensetă  
1 cheie hexagonală  
1 clemă  
În cutie din plastic.

#### Piese de schimb:

Cu Cod 085481 se pot comanda tipuri individuale cu precizarea înălțimii dorite a scrisului / tipului (de ex. Cod 085481 Ref. 3/E).

### Descriere tehnică

Numărul tipurilor de poansoane care pot fi utilizate simultan	9
Lățime tip de poansoane	4 mm
Înălțime tip de poansoane	8 mm
Lungime tip de poansoane	19,05 mm
Înălțimea scrisului	4 mm
Lungimea suportului de poanson	39 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

## Accesorii

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/N mm	085481 4/N
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4// mm	085481 4//
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/8 mm	085481 4/8
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4LEER mm	085481 4LEER
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/0 mm	085481 4/0
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/B mm	085481 4/B
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/9 mm	085481 4/9
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/5 mm	085481 4/5
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/M mm	085481 4/M
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/- mm	085481 4/-
	085481 4/E

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/E mm

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/H mm

085481 4/H

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/P mm

085481 4/P

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/. mm

085481 4/.

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/7 mm

085481 4/7

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/, mm

085481 4/,

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/S mm

085481 4/S

Suport pentru poansoane individuale din setul Cod 085480  
Recomandat pentru înălțimea scrisului 4-5 mm

085482 4-5

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/Q mm

085481 4/Q

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/C mm

085481 4/C

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/W mm

085481 4/W

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/1 mm

085481 4/1

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/L mm

085481 4/L

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/4 mm

085481 4/4

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/D mm

085481 4/D

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/Z mm

085481 4/Z

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/3 mm

085481 4/3

085481 4/U

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/U mm

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/O mm

085481 4/O

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/I mm

085481 4/I

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/6 mm

085481 4/6

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/J mm

085481 4/J

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/G mm

085481 4/G

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/K mm

085481 4/K

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/X mm

085481 4/X

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/R mm

085481 4/R

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/+ mm

085481 4/+

Poansoane interschimbabile Set de cifre 0 – 9 Înălțimea  
scrisului 4 mm

085483 4

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/T mm

085481 4/T

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/Y mm

085481 4/Y

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/2 mm

085481 4/2

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/F mm

085481 4/F

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/V mm

085481 4/V

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod  
085480 Înălțimea scrisului / caractere 4/A mm

085481 4/A